

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

PE kaplamalı, ikili damarlı tip plastik elyaf

HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF twin buffered fibres with PE buffer, J-V2Y 2x1P980/1000

Bilgi

Doğrudan konnektör montajı için



Halojen içermeyen



Düşük ağırlık

Faydalar

70 m'ye kadar iletim uzunlukları
Doğrudan konnektör montajı için uygun
İşlemesi kolay
Çapraz karışma durumu yok
EMC koruması

Uygulama alanı

Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
Düşük mekanik gerilme olan kontrol panoları, kablo kanalları veya borularında sabit tesisat için çok uygun
Hafif mekanik gerilim
Beyaz noktalarla tanımlama

Ürün özellikleri

Halojen içermeyen
Hafif
Yüksek esneklik

Ürün yapısı

Polimer Optik Fiber (POF)
Çift fiberli
PE damar kaplaması
Dış kılıfsız
Renk : Siyah

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar:	Twin cable2x2.2mm
Damar tanımlama kodu:	Siyah/siyah, beyaz noktalı
Fiber tipi:	POF - P980/1000
Standart tanımlama:	J-V2Y
Optik fiber tipi:	Damar malzemesi: PMMA Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen bükme yarıçapı:	≥ 10 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti:	Sabit tesisat: 10 N Kısa süre: 30 N
Sıcaklık aralığı:	Çalışma: -55 °C ila +85 °C Kurulum: -10 °C ila +50 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
28000002	HITRONIC® POF DUPLEX PE	980/1000 POF	2	4,4	7,6

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16