

HITRONIC® POF DUPLEX KABLO

Sabit veya hareketli kullanım için ikili kablo tipi, PUR kaplamalı plastik elyaf

HITRONIC® POF DUPLEX PE çift tamponlu , pur dış kılıflı , metalik olmayan gerginlik önleyicili turuncu renkli POF kablo
J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Bilgi

Doğrudan konnektör montajı için



Ethernet



Yağlara dayanıklı



Düşük ağırlık



Isı dayanımlı



Halojen içermeyen

Faydalar

70 m ' ye kadar optik veri iletimi
İşlemesi kolay
Dış alanlarda interferans yok
Topraklama problemi yok
Doğrudan konnektör montajı için uygun

Uygulama alanı

Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
FD versiyonu :hareketli uygulamalar içindir (güç zincirleri)

Ürün özellikleri

Dış kaplama alev gecitiricidir
ve halojen içermez
Aşınmaya, yağlara, mikrolara ve hidrolize karşı dayanıklı

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF DUPLEX KABLO

Yapışmaz

FD versiyonu :5.000.000 hareket kabiliyeti

Ürün yapısı

Polimer Optik Fiber (POF)

PE damar kaplaması

Fiber renk kodlaması: siyah, turuncu

Gergi olarak aramid iplikler

PUR dış kılıf, turuncu (RAL 2003)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar:

Tamponlu lif: 2.2mm

Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu:

Siyah, turuncu

Fiber tipi:

2x

POF - P980/1000

Standart tanımlama:

J-V2Y(ZN)11Y

Optik fiber tipi:

Damar malzemesi: PMMA

Kılıf malzemesi: floropolimerler

İzin verilen bükme yarıçapı:

$\geq 10 \times$ dış çap

İzin verilen çekme kuvveti:

Sabit Uygulama: 100 N (PE-PUR), 130 N (Heavy PE-PUR)

Kısa süre: 400 N

Sıcaklık aralığı:

Operasyon: -40 °C ile +7 °C

(FD: -20 °C ile +70 °C)

Kurulum: -10 °C ila +50 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

HITRONIC® POF DUPLEX KABLO

Ürün kodu	Ürün tanımı	Fiber tipi	Fiber sayısı	Dış çap [mm]	Ağırlık (kg/km)
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR					
28020002	HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR	980/1000 POF	2	5,5	27
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR					
28030002	HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR	980/1000 POF	2	8	57
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR Güç zinciri uygulamaları için					
28320002	HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR	980/1000 POF	2	6	30

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

HITRONIC® POF DUPLEX KABLO

