

HITRONIC® POF SIMPLEX KABLO

Sabit veya hareketli kullanım için tekli kablo tipi, PUR kaplamalı plastik elyaf

HITRONIC® POF Simplex PE tamponlu pur dış kılıfı ile metelik olmayan gerginlik önleyicili fiber optik kablo
J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Bilgi

Doğrudan konektör montajı için uygun



Yağlara dayanıklı



Düşük ağırlık



Isı dayanımlı



Halojen içermeyen

Faydalar

70 m ' ye kadar optik veri iletimi

İşlemesi kolay

Dış alanlarda interferans yok

Topraklama problemi yok

Doğrudan konektör montajı için uygun

Uygulama alanı

Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için

Hareketli parçalar arasındaki bağlantılarda

FD versiyonu :hareketli uygulamalar içindir (güç zincirleri)

Ürün özellikleri

Aşınmaya, yağlara, mikroplara ve hidrolize karşı dayanıklı

Yapışmaz

Dış kaplama alev gecitiricilidir

ve halojen içermez

FD versiyonu :5.000.000 hareket kabiliyeti

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX KABLO

Ürün yapısı

Polimer Optik Fiber (POF)
PE damar kaplaması
Gergi olarak aramid iplikler
PUR dış kılıf
Renk: turuncu (RAL 2003)

Teknik Veri

| | |
|------------------------------|--|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo |
| Boyutlar: | Tamponlu lif: 2.2mm Kablo: Tabloya bakınız |
| Fiber tipi: | POF - P980/1000 |
| Standart tanımlama: | J-V2Y(ZN)11Y |
| Optik fiber tipi: | Damar malzemesi: PMMA Kılıf malzemesi: floropolimerler |
| İzin verilen bükme yarıçapı: | ≥ 10 x dış çap |
| İzin verilen çekme kuvveti: | Sabit tesisat: 100 N Short-term: 600 N |
| Sıcaklık aralığı: | Çalışma: -20 °C ile +70 °C Kurulum: -10 °C ila +50 °C |

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

HITRONIC® POF SIMPLEX KABLO

| Ürün kodu | Ürün tanımı | Fiber tipi | Fiber sayısı | Dış çap [mm] | Ağırlık (kg/km) |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR | | | | | |
| 28020001 | HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR | 980/1000 POF | 1 | 5,5 | 25 |
| HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR güç zinciri uygulamaları için | | | | | |
| 28320001 | HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR | 980/1000 POF | 1 | 6 | 30 |

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX KABLO

LAPP KABEL STUTTGART HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR