


## UNITRONIC® BUS PB M12-M12

PROFIBUS Kablo: Bir ucu M12 konnektör,diğer ucu M12 soketli

Esnek kullanım (çekme zinciri) için PUR (halojensiz) dış kaplamalı, sağlam, kullanıma hazır PROFIBUS M12 (B-kodlu) kablo. Kılıflı versiyon.

### Bilgi

Başka varyantlar [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Enerji zinciri

### Faydalar

PROFIBUS için ekonomik ve rasyonel kablolama  
Kompakt boyutlar nedeniyle az yer kaplar  
Hızlı ve kolay hata izleme

### Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği

### Ürün özellikleri

Ekranlı, 2 damar PROFIBUS Kablo  
Konnektör : M12, B-kodlu, hızlı kapanma özelliği  
Enerji zincirleri için uygun  
Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

## UNITRONIC® BUS PB M12-M12

### Norm referansları / Onaylar

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

### Ürün yapısı

Damar kesiti: 0.25 mm<sup>2</sup>

Damar renkleri kırmızı, yeşil

Dış kılıf: PUR halojensiz, mor

Dış çap : 7.8 mm

Ekranlı versiyon

Ekranlama dış üzerinden yapılıır

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontakt :CuSn

Kontakt yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Koruma sınıfı:

IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

pin/dışı -25°C ile +90°C

Sabit döşeme : -40°C ile +80°C

Esnek uygulama: -30°C ile +80°C

Enerji zincirleri : ≤ 70 °C

Kodlama:

B - ters

Nominal akım (A):

4 A

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Pin sayısı	Dizayn	Nominal gerilim (V)	Paket Miktarı
Konnektörden sokete						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0,2	2	düz - düz	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	2	düz - düz	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	düz - düz	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	düz - düz	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	düz - düz	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	düz - düz	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	düz - düz	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	düz - düz	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	düz - düz	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	açılı-açılı	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	açılı-açılı	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	açılı-açılı	250	1

Son durum (24.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16