


UNITRONIC® BUS PB M12-M12

PROFIBUS Kablo: Bir ucu M12 konnektör, diğer ucu M12 soketli

Esnek kullanım (çekme zinciri) için PUR (halojensiz) dış kaplamalı, sağlam, kullanıma hazır PROFIBUS M12 (B-kodlu) kablo. Kılıflı versiyon.

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Enerji zinciri

Faydalar

PROFIBUS için ekonomik ve rasyonel kablolama

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Ürün özellikleri

Ekranlı, 2 damar PROFIBUS Kablo

Konnektör : M12, B-kodlu, hızlı kapanma özelliği

Enerji zincirleri için uygun

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

UNITRONIC® BUS PB M12-M12**Norm referansları / Onaylar**

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Ürün yapısıDamar kesiti: 0.25 mm²

Damar renkleri kırmızı, yeşil

Dış kılıf: PUR halojensiz, mor

Dış çap : 7.8 mm

Ekranlı versiyon

Ekranlama dış üzerinden yapılır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Koruma sınıfı:

IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Sabit döşeme : -40 °C ile +80 °C

Esnek uygulama: -30 °C ile +80 °C

Enerji zincirleri : ≤ 70 °C

Kodlama:

B - ters

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Length (m)	Pin sayısı	Dizayn	Nominal gerilim (V)	Paket Miktarı
Konnektörden sokete						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0,2	2	düz - düz	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	2	düz - düz	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	düz - düz	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	düz - düz	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	düz - düz	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	düz - düz	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	düz - düz	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	düz - düz	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	düz - düz	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	açılı-açılı	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	açılı-açılı	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	açılı-açılı	250	1