UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Hariçte ve yer altında kullanım için çift dış kaplamalı PROFI veriyolu iletkeni

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Sağlam, UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı. -40°C ila +60°C sıcaklıklar için





- Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Oil & Gas
- Solar enerji
- Dış kullanım için uygun
- Mekanik dayanım
- UV-dayanım

Faydalar

Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı
Pürüzlü, UV dayanıklı ve hava koşullarına karşı dayanıklı
Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir

Uygulama alanı

PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur) .

Son durum (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Ürün özellikleri
Çift kılıflı , İkinci dış kılıf PE malzeme

Ürün yapısı
Tek telli ve çıplak bakır iletken
Damar yalıtımı: Foam Skin (O2YS)
Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
İç kaplama: PVC, mor RAL (4001), dış çap: 8,0 mm
Dış kaplama: PE, siyah RAL (9005), dış çap: 10,8 mm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite:	(800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi:	(güç uygulamaları için değil) 100 V
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 3,5 x kablo çapı bir kez Sabit tesisar: 7,5 x dış çap
Test gerilimi:	3.600 V DC (3 saniye)
Karakteristik empedans:	150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ile +60 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Dış kullanım ve doğrudan toprağa gömmeye uygun					
2170323	UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC	1 x 2 x 0.64	10,8	26	115

Son durum (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.