

UNITRONIC® BUS PB YY

Hariçte ve yer altında kullanım için çift PVC dış kaplamalı PROFI veriyolu iletkeni - Fast Connect kablo yapılı

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Sağlam, UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı. Çift PVC dış kaplama. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB YY



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Oil & Gas



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Mekanik dayanım



UV-dayanım

Faydalar

Pürüzlü, UV dayanıklı ve hava koşullarına karşı dayanıklı

Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir

Uygulama alanı

PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur) .

Ürün özellikleri

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB YY

Double PVC outer sheath

Ürün yapısı

Tek telli ve çıplak bakır iletken

Damar yalıtımı: PE

Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama

İç kaplama: PVC, mor RAL (4001), dış çap: 7,5 mm

Dış kaplama: PVC, siyah (RAL 9005), dış çap: 9,5mm

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Ortak kapasite:

(800 Hz): max. 30 nF/km

Pik çalışma gerilimi:

(güç uygulamaları için değil) 250 V

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit döşenmiş: bir kerelik 75 mm

Sabit tesisat: 10 x dış çap

Test gerilimi:

Damar/damar: 1.500 V rms

Damar/ekran: 1.500 V

Karakteristik empedans:

150 ± 15 Ohm

Sıcaklık aralığı:

Hareketli: -5 °C ila +50 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kantal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kantal).

SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır

Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® BUS PB YY

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken çapı (mm)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Dış kullanım ve doğrudan toprağa gömmeye uygun					
2170236	UNITRONIC® BUS PB YY	1 x 2 x 0.64	9,5	30,1	87