

EPIC® DATA PB Sub-D FC

PROFIBUS Konnektörler Fast Connect (Hızlı Bağlantı)

PROFIBUS Sub-D connector, Fast Connect, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°

Bilgi

Tek telli ve çok telli kablolar için sağlam,yenilikçi yalıtım terminalleri (90° ve 180° versionlar)

2 Sub-D Arayüzlü Sürümler

Opsiyonel LED li versiyon seçenekleri



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Montaj süresi



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi

Faydalar

Fast Connect ('FC') teknolojisi ile hızlı bağlantı

Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı

Gevşek kısımlı parçaları yoktur

Görsel Bus bağlantısı kontrolü

Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir

Ürün özellikleri

Market standartlarına tam uyumlu

Maksimum iletim hızı 12 Mbit/s

Akım tüketimi maksimum 12,5 mA (LED'li 35 mA)

Besleme gerilimi 4.75 - 5.25 V DC (terminalden sağlanan)

Sonlandırma direnci "ON"konumunda - çıkış Bus kablosu bağlantısı kesilir

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Norm referansları / Onaylar

IEC 61158, IEC 61784

UL File No. E331560

Ürün yapısı

D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC

Metal kaplı muhafaza ile geliştirilmiş elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Maksimum kablo dış çapı : 8 mm

Programlama için ilave ('PG') girişli versiyonlar

LED Versiyonlar : Bus çalışması (yeşil) - İstasyon iletimi (mavi) - Sonlandırma direnci "on" konumunda (turuncu)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör

Boyutlar:

95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°

72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°

70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°

(UxGxY)

Bağlantı tipi:

Hızlı Bağlama

Koruma sınıfı:

IP 20

Bağlantı direnci:

150 Ω

Arayüzler:

D-SUB dişi konektör, 9 kutuplu, PROFIBUS FC standart kablo,
Ø 0,64 mm

İzin verilen ortam koşulları:

Çalışma sıcaklığı: -25 °C to +85 °C

*The max. temperature for UL is 60 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Ürün kodu	Ürün tanımı	PG-İnterfaz	LED
35° kablo çıkışı, tek telli / 7-telli versiyonlar			
21700511	ED-PB-35-FC	hayır	hayır
7- / 19 telli iletkenler için 35° kablo çıkışı			
21700514	ED-PB-35-FC-FLEX	hayır	hayır
90° kablo çıkışlı tek telli/ 7-/ 19- telli versiyonlar			
21700502	ED-PB-90-FC	hayır	hayır
21700501	ED-PB-90-PG-FC	evet	hayır
21700547	ED-PB-90-LED-FC	hayır	evet
21700546	ED-PB-90-PG-LED-FC	evet	evet
180° (AX) kablo çıkışlı tek telli/ 7-/ 19- telli versiyonlar			
21700544	ED-PB-AX-FC	hayır	hayır

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC