

EPIC® DATA PB Sub-D PRO



PROFIBUS Konnektörler, tamamen metal M12 bağlantılı /yaylı tip bağlantı

PROFIBUS DP için sağlam D-Sub veri fiş konektörü (9 kutuplu), tam metal mahfaza, 360° mahfaza perdelemesi, EMV optimize edilmiş, M12'li tipler

Bilgi

Yüksek mekanik dayanım

Yüksek EMC koruması



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Parazit sinyalleri

Faydalar

En uygun EMC koruması

Zorlu ortamlara karşı dayanıklı metal gövde

Gevşek kısmılı parçaları yoktur

Hızlı bağlantı ile zamandan tasarruf (Plug & Play)

Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir

Ürün özellikleri

Genişletilmiş sıcaklık aralığı

Yüksek mekanik dayanıklılık (200 kez kullanıma kadar)

Daha düşük aktarım kaybı

Maksimum iletim hızı 12 Mbit/s

Besleme gerilimi 4.75 - 5.25 V DC (terminalden sağlanan)

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Norm referansları / Onaylar

IEC 61158, IEC 61784

Ürün yapısı

D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC

360° tam metal kasa (ZnAl)

Programlama için ilave Sub-D 'PG' girişi .(35° ve 90° versiyon)

EMC konnektör koruması (PG girişi)

M12 versiyon: 5-pin konnektör, M12 B-kodlu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör

Boyutlar:

bkz. teknik veri formu

Bağlantı tipi:

M12 veya yaylı tip bağlantı ile

Koruma sınıfı:

IP 30

Bağlantı direnci:

150 Ω

Arayüzler:

D-SUB dişi konnektör, 9 kutuplu, katı iletken için yaylı klemens /

M12 B kodlu

0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)

Kablo dış çapı: 8 - 9 mm

İzin verilen ortam koşulları:

Çalışma sıcaklığı : -20°C ile +70°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Ürün kodu	Ürün tanımı	Bağlantı tipi	PG-İnterfaz
21700563	ED-PB-AX-M12-PRO	M12	hayır
21700561	ED-PB-35-PG-M12-PRO	M12	evet
21700562	ED-PB-90-PG-M12-PRO	M12	evet
180° (AX) kablo çıkışı			
21700566	ED-PB-AX-M12-PRO	Yaylı tip	hayır
35° kablo çıkışı			
21700564	ED-PB-35-PG-ST-PRO	Yaylı tip	evet
90° kablo çıkışı			
21700565	ED-PB-90-PG-ST-PRO	Yaylı tip	evet

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16