

EPIC® DATA CAN M12

DeviceNet/CANopen için sahada monte edilebilen M12 Bus Konnektörleri

CAN/DeviceNet için sahada takılabilir M12 konektör, A kodlu, perdelenmiş, yüksek koruma sınıfı (IP67)



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Hızlı ve kolay yerinde montaj
Kullanıma özgü kablo uzunlukları yaratma
BUS uygulamalarında ekonomik ve rasyonel kablolama
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Ürün yapısı

M12 konnektör, 5-pinli, A-kod
Vidalı bağlantı
PG9 diş
Ekranlanmış versiyon

Teknik Veri

Bağlantı tipi:

Malzeme:

Koruma sınıfı:

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Kodlama:

Vidalama

Kontakt: CuSn Kontakt yüzeyi : Au Kontakt taşıyıcı: PA66
Sızdırmazlık: NBR Diş: Nikel kaplı piring Gövde: Çinko döküm kalıp, nikel kaplı

IP 67

pin/dişi -40°C to +85°C

A - Standard

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN M12

Nominal akım (A): (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
4 A

Uyarı

DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® DATA CAN M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dizayn	Pin sayısı	İletken kesiti (mm ²)	Kablo çapı, mm cinsinden	V cinsinden nominal gerilim	Paket miktarı
Düz konektör							
22260135	AB-C5-M12MS- PG9-SH	Vidalı	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Düz soket							
22260136	AB-C5-M12FS- PG9-SH	Vidalı	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1