

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Ekranlı çok ince data kablosu

UNITRONIC® LiFYCY (TP): Düşük frekanslı PVC veri kablosu, ekstra ince kablo bükümü, 0,08 mm², bükümlü çift, perdelenmiş, az yer kaplayan tesisat, IEC alev geciktirici

Bilgi

Mikroelektronik gereksinimleri için

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC LiFYCY (TP)



Parazit sinyalleri

Faydalar

Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
Bükümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Genel bakır örgü elektriksel paraziti en aza indirir

Uygulama alanı

Yüksek frekanslı parazitlere karşı korumak için, ekranlı, ince telli kablolar pek çok cihazda kullanılmaktadır.
En küçük boyutları olan ekranlı kablolarla ihtiyaç duyulan her yerde
Örnekler: mikroelektronik devreler, işitme cihazları, vb.

Ürün özellikleri

Çok küçük boyutlar
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büküm
PVC'den damar izolasyonu
TP yapısı
Kalaylı bakır örgü
PVC dış kaplama

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite:	C/C yaklaşık 80 nF/km C/S yaklaşık 120 nF/km
Kuplaj:	1 kHz'de: yakl. 300 pF/100 m
Endüktivite:	yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü:	Büklümlü, ekstra ince tel, kesit 0,08 mm ²
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 7,5 x dış çap Fixed installation: 4 x outer diameter
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Ürün kodu	Damar ve kesit mm ²	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiFYCY (TP)				
0034231	4 x 2 x 0.08	5,4	19,4	37
0034233	8 x 2 x 0.08	7,1	23,7	76