

UNITRONIC® PUR CP

Zorlu koşullar için PUR dış kılıflı ekranlı data kablosu

UNITRONIC® PUR CP: Düşük frekanslı veri kablosu, VDE 0812 stili, PVC damarlar, DIN 47100 kodlu, perdelenmiş, PUR ceketli, açık mekan kullanımı, alev geciktirici, yağa ve aşınmaya dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Faydalar

Aşınma ve yırtılmaya dayanıklı, arttırılmış mekanik gerilme için PUR kılıflı data kablosu
Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
Genel bakır örgü elektriksel paraziti en aza indirir

Uygulama alanı

Küçük çaplı kabloların gerekli olduğu zorlu ortamlarda kullanıma uygun sağlam ve ekranlı

Ürün özellikleri

Sürtünme oranı düşük yüzey
PUR dış kılıf, hidrolik yağlara ve yağlı ortama dayanıklıdır
Özel çentik ve yırtılma direnci
İyi UV dayanımı
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® PUR CP

Norm referansları / Onaylar

VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
PVC'den damar izolasyonu
Kalaylı bakır örgü
PUR dış kılıf
Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite:	C/C: yaklaşık 120 nF/km C/S: yaklaşık 160 nF / km
Endüktivite:	yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü:	Bükülü, ince tel 0,34 mm ² : 7-telli
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kantal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kantal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® PUR CP

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® PUR CP				
0032801	3 x 0.25	4,7	21	40
0032802	4 x 0.25	5	24	44
0032803	5 x 0.25	5,6	29	55
0032804	7 x 0.25	6	37	68
0032805	10 x 0.25	7,5	46	85
0032806	12 x 0.25	7,7	59	91
0032812	4 x 0.34	5,7	28	49
0032813	5 x 0.34	6,2	30	60
0032821	3 x 0.5	5,9	38	70
0032822	4 x 0.5	6,3	43	80
0032824	7 x 0.5	7,6	65	115
0032830	2 x 0.75	6	38	67
0032836	12 x 0.75	10,8	154	225