

UNITRONIC® LiYCY A

UL/CSA onaylı DIN 47100 uyarınca renk kodlu, ekranlı data kablosu

UNITRONIC® LiYCY A: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100, UL CSA AWM, esnek (0,34mm² Maxi TERMI-POINT®), perdelenmiş, alev geciktirici, cihaz denetimi

Bilgi

UL and CSA onaylı tipler

Diğer ölçüler/rengler istek üzerine



Parazit sinyalleri

Faydalar

Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir

Uygulama alanı

UL/CSA sertifikasının gerekli olduğu Kuzey Amerika pazarı ve ülkelerinde kullanılan makine, araç ve işletmelerin kablolanması için Kuzey Amerika pazarı için

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2,
UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

UL AWM Style 2464
CSA AWM I/II A
UL File No. E63634

Ürün yapısı

Kalay kaplı bakır tellerden üretilmiş çok telli iletken

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYCY A

PVC'den damar izolasyonu
Kalaylı bakır örgü
PVC özel karışım dış kaplama Dış kaplama rengi: Koyu gri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
İletken bükümü:	AWG kablo ölçüleri, 7 veya 19 tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	UL/CSA: 300 V
Test gerilimi:	1500 V
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ila +70 °C (UL: +80 °C) Sabit tesisat (IEC): -40 °C ila +80 °C UL: maks. +80 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: Makara 152 m; Varil 305 m
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® LIYCY A

Ürün kodu	Damar sayısı X AWG kesit	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LIYCY A				
0044602	2 x AWG26/7	4,3	15,6	25
0044604	4 x AWG26/7	4,7	18	30
0044652	2 x AWG24/7	4,7	17,6	29
0044655	5 x AWG24/7	5,5	28,5	44
0044658	8 x AWG24/7	6,4	31,1	61
0044662	12 x AWG24/7	7,3	51,8	96
0044702	2 x AWG22/7	5,5	17,6	44
0044703	3 x AWG22/7	5,7	21,2	49
0044704	4 x AWG22/7	6,1	27,3	59
0044705	5 x AWG22/7	6,6	30,8	63
0044707	7 x AWG22/7	7,1	46,4	87
0044712	12 x AWG22/7	8,9	66,8	120
0044716	16 x AWG22/7	9,8	83,9	145
0044721	21 x AWG22/7	11,3	109,4	204
0044732	2 x AWG20/7	6	24,4	41
0044733	3 x AWG20/7	6,3	29,9	47
0044735	5 x AWG20/7	7,3	49,2	91
0044738	8 x AWG20/7	9,1	70,8	102
0044850	7 x AWG18/19	8,9	93,2	160,8
0044851	10 x AWG18/19	11,5	130,9	200