

Koaksiyel kablolar RGB

PC'ler, CAD iş istasyonları ve proses görselleştirme için. Sabit tesisat veya kesintisiz esnetme uygulamaları için. -10°C ila +80°C sıcaklıklar için

Bilgi

Renkli Ekranlar için Bağlantı Kablosu



Faydalar

Düşük zayıflama sayesinde, aktarım mesafesi daha uzundur
Kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) renk sinyallerinin iletimi

Uygulama alanı

PC'ler ve CAD iş istasyonları, proses görselleştirme için renkli monitör kablosu
Odalarda sabit tesisatlar için (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
Enerji zincirlerinde oldukça esnek uygulamalar (enerji besleme zincirleri) ve sürekli olarak hareket eden makine bileşenleri (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4) için

Ürün yapısı

İletken: kalay kaplı bakır tel
Dielektrik: hücresel poliolefin
Dış iletken: bakır örgü veya kalay kaplı-bakır tel ambalaj
Kırmızı (R), yeşil (G), mavi (B) elemanlar - RGB 5 x Kx 0.4/1.8 için kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, siyah
PVC dış kılıf
PUR dış kılıfı FD Versiyonu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000019 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo
Ortak kapasite:	60 nF/km
Minimum bükülme yarıçapı:	15 x dış çap

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Koaksiyel kablolar RGB

Karakteristik empedans:

75 ohm

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +80 °C

Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Koaksiyel kablolar RGB

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dış çap mm	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
Sabit döşeme				
0034245	RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25	8	51	97
0034246	RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8	9.7	60	132
Esnek ve son derece esnek uygulamalar				
0034247	RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4	10.8	29	100

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16