

Distribution Box M12

Dağıtım kutusu , M12 slotlu ve M23 monteli ana kablo bağlantılı

Passive distribution boxes with M12 slots and fixed installed master cable in a fully sealed housing for a structured wiring of sensors and actuators



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Sensör ve aktüatörler için maliyet faydası ve rasyonel kablolama
Çok sayıda özel iletken yerine,
kontrol ünitesine bir ana kablo döşenir
Sinyal ve güç aktarımı için hibrid kablo

Ürün özellikleri

Sabitlenmiş ana kablo ile veya M23 soket
Tek veya çift doldurulmuş sensör/aktüatör kutusu
M12 hızlı kilit sistemi, opsiyonel diyagnoz LED'i (PNP)
Enerji zincirleri için uygun
LABS-free

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Distribution Box M12

Norm referansları / Onaylar

E-Dosya numarası: E75770

Ürün yapısı

Damar izolasyonu: PVC

Dış kılıf: PUR, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002585

ETIM 5.0 Class-Tanımı: Pasif sensör/aktüatör arayüz

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002585

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Pasif sensör aktüatör dağıtıcısı

Koruma sınıfı:

IP65/IP67 (M23 connection)

IP65/IP67/IP69

Ortam sıcaklığı (çalışma):

-25 °C ile +75 °C (M23 bağlantısı) -30 °C ile +90 °C

Sabit döşeme : -40 °C ile +90 °C

Hareketli -5 °C ile +80 °C

Yol başına maks. akım derecesi:

2 A

Yuva başına nominal akım değeri:

4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Boş slotlar, koruyucu kapaklarla kapatılmalıdır - Ürün No. 22260606 (M8); 2260605 (M12).

UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

Distribution Box M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Yuva sayısı	Durum göstergesi
22260010	AB-B4-M12-4-5,0PUR	5	4	hayır
22260011	AB-B4-M12-4-10,0PUR	10	4	hayır
22260014	AB-B8-M12-8-5,0PUR	5	8	hayır
22260015	AB-B8-M12-8-10,0PUR	10	8	hayır
22260018	AB-B4-M12L-4-5,0PUR	5	4	LED'ler ile
22260019	AB-B4-M12L-4-10,0PUR	10	4	LED'ler ile
22260970	AB-B6-M12L-6-5,0PUR	5	6	LED'ler ile
22260022	AB-B8-M12L-8-5,0PUR	5	8	LED'ler ile
22260023	AB-B8-M12L-8-10,0PUR	10	8	LED'ler ile
Sahada monte edilebilir				
22260005	AB-B4-M12-4-C	-	4	hayır
22260007	AB-B8-M12-8-C	-	8	hayır
22260001	AB-B4-M12L-4-C	-	4	LED'ler ile
22260003	AB-B8-M12L-8-C	-	8	LED'ler ile
M23 bağlantısı				
22260618	AB-B6-6-L-M23	-	6	LED'ler ile
22260619	AB-B8-8-L-M23	-	8	LED'ler ile
22260012	AB-B4-M12-8-5,0PUR	5	4	hayır
22260013	AB-B4-M12-8-10,0PUR	10	4	hayır
22260016	AB-B8-M12-16-5,0PUR	5	8	hayır
22260017	AB-B8-M12-16-10,0PUR	10	8	hayır
22260020	AB-B4-M12L-8-5,0PUR	5	4	LED'ler ile
22260021	AB-B4-M12L-8-10,0PUR	10	4	LED'ler ile
22260024	AB-B8-M12L-16-5,0PUR	5	8	LED'ler ile
22260025	AB-B8-M12L-16-10,0PUR	10	8	LED'ler ile
Sahada monte edilebilir				
22260006	AB-B4-M12-8-C	-	4	hayır
22260008	AB-B8-M12-16-C	-	8	hayır
22260002	AB-B4-M12L-8-C	-	4	LED'ler ile
22260004	AB-B8-M12L-16-C	-	8	LED'ler ile
M23 bağlantısı				
22260621	AB-B8-16-M23	-	8	hayır

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16