

UNITRONIC® SENSOR HD M12

S/A kablo: Yiyecek & İçecek Endüstrisi için hijyenik dizayn

Yiyecek-içecek sektörü için hijyenik tasarımlı 4 konumlu sensör/aktüatör kablosu, M12 dişli, paslanmaz çelik (V4A), IP65/IP67/IP68/IP69 yüksek koruma sınıfı

Bilgi

IP69 yüksek basınçla temizlik için
- 40 °C ila + 105 °C



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Enerji zinciri



Isı dayanımı



Su geçirmez

Faydalar

İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım
En yüksek koruma sınıfı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Korozyona karşı koruma sağlamak için paslanmaz çelik dış
Kirlenmeyi hızlı belirleyen parlak renkler

Uygulama alanı

Yiyecek & İçecek Endüstrisi paketleme ve üretim makineleri
Dondurma tesisleri, soğuk hava depoları
Temizlik maddeleri ile sıkça yıkanan ıslak alanlarda

Ürün özellikleri

Enerji zincirleri için uygun
4-pin M12 fiş/soket serbest iletken ucunda

Norm referansları / Onaylar

ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
FDA 21 CFR 177.2600
Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı

Ürün yapısı

İletken kesiti: 0,34 mm²
Renk kodu:4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Dış kılıf:: TPE halojen içermeyen,gri (RAL 7035)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontakt CuSn Kontakt arayüz: Ni/Au Dış yapısı: Stainless steel (V4A) Tutma gövdesi: PP
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x dış çap Hareketli: 10 x dış çap
Koruma sınıfı:	IP65/IP67/IP68/IP69
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Sabit döşeme -40°C ile +105°C Esnek uygulama -25°C ile +105°C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket miktarı
Plug						
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	düz	250	1
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	düz	250	1
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	düz	250	1
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	düz	250	1
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	düz	250	1
Soket						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	düz	250	1
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	düz	250	1
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	düz	250	1
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	düz	250	1
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	düz	250	1
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	açılı	250	1
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	açılı	250	1
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	açılı	250	1
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	açılı	250	1
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	açılı	250	1