

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

M12 konnektör ve M12 soketli

Sensör/Aktüatör bağlantı kablosu 3-kutup, M12 konnektör/ M12 soket serbest iletken ucunda, A-kodlu PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, enerji zincirleri için uygun

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Entegre edilmiş vibrasyon koruması (mekanik kilitleme)

Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

Uygulama alanı

Mekanik stres ve zorlu çalışma koşulları için

Ürün özellikleri

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

UV- direnci
Yağ ve kimyasallara karşı iyi dayanım
PWIS ve PVC içermez
Enerji zincirleri için uygun
Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Norm referansları / Onaylar

Halojen içermeyen DIN VDE 0472
UL Dosya Numarası: E249137
Alev iletmemeye : UL 1581 FT-2

Ürün yapısı

Damar kesiti: 0,34 mm²
(8 kutuplu: 0,25 mm²)
Renk kodları:
3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5) 8-pin: wh (1), bn (2), gn (3), ye (4), gy (5), pk (6), bu (7), rd (8)
Dış kılıf: PUR, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontak :CuSn Kontak yüzeyi: Ni/Au Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x dış çap Hareketli: 10 x dış çap
Koruma sınıfı:	IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Sabit tesisat -40 °C ile +80 °C Esnek -25 °C ile +80 °C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A 2 A (8-pin)

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	Nominal gerilim (V)	Paket Miktarı
22260233	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	düz - düz	hayır	250	1
22260234	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	düz - düz	hayır	250	1
22260235	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	düz - düz	hayır	250	1
22260236	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	düz - düz	hayır	250	1
22260237	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	düz - açılı	hayır	250	1
22260238	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	düz - açılı	hayır	250	1
22260239	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	düz - açılı	hayır	250	1
22260240	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	düz - açılı	hayır	250	1
22260261	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L	0,3	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260262	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L	0,6	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260263	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L	1	düz - açılı	2 LEDs	24	1
22260264	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L	2	düz - açılı	2 LEDs	24	1
4-pin						
22260328	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS	0,3	düz - düz	hayır	250	1
22260329	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0,6	düz - düz	hayır	250	1
22260330	AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS	1	düz - düz	hayır	250	1
22260331	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	düz - düz	hayır	250	1
22260332	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA	0,3	düz - açılı	hayır	250	1
22260333	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA	0,6	düz - açılı	hayır	250	1
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	düz - açılı	hayır	250	1

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	Nominal gerilim (V)	Paket Miktarı
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	düz - açılı	hayır	250	1
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0,3	düz - açılı	3 LED	24	1
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0,6	düz - açılı	3 LED	24	1
22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	düz - açılı	3 LED	24	1
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	düz - açılı	3 LED	24	1
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0,3	açılı-düz	hayır	250	1
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0,6	açılı-düz	hayır	250	1
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	açılı-düz	hayır	250	1
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	açılı-düz	hayır	250	1
5-pin						
22260410	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	düz - düz	hayır	60	1
22260411	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	düz - düz	hayır	60	1
22260412	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	düz - düz	hayır	60	1
22260413	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	düz - düz	hayır	60	1
22260063	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	düz - açılı	hayır	60	1
22260064	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	düz - açılı	hayır	60	1
22260065	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	düz - açılı	hayır	60	1
22260066	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	düz - açılı	hayır	60	1
22260067	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0,3	düz - açılı	3 LED	24	1
22260068	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0,6	düz - açılı	3 LED	24	1
22260069	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	düz - açılı	3 LED	24	1

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	Nominal gerilim (V)	Paket Miktarı
22260070	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	düz - açılı	3 LED	24	1
8-pin						
22260097	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	düz - düz	hayır	30	1
22260098	AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0,6	düz - düz	hayır	30	1
22260099	AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	düz - düz	hayır	30	1
22260042	AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	düz - düz	hayır	30	1
22260137	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	düz - açılı	hayır	30	1
22260138	AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	düz - açılı	hayır	30	1
22260139	AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA	1	düz - açılı	hayır	30	1
22260140	AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	düz - açılı	hayır	30	1