

UNITRONIC® SENSOR M12

M12 fiş/soket serbest iletken ucunda

Sensör-aktüatör bağlantı iletkeni 3, 4, 5, 8 kutuplu, M12 soket/M12 priz serbest iletken ucunda, A kodlanmış, PUR halojen içermez, IP65/IP67/IP68, LED, güç zinciri kablosu için uygun

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Entegre edilmiş vibrasyon koruması (mekanik kilitleme)

Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

Uygulama alanı

Mekanik stres ve zorlu çalışma koşulları için

Ürün özellikleri

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

UV- direnci
Yağ ve kimyasallara karşı iyi dayanım
PWIS ve PVC içermez
Enerji zincirleri için uygun
Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Norm referansları / Onaylar

Halojen içermeyen DIN VDE 0472
UL Dosya Numarası: E249137
Alev iletmemeye : UL 1581 FT-2

Ürün yapısı

Damar kesiti: 0,34 mm²
(8 kutuplu: 0,25 mm²)
Renk kodları:
3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5) 8-pin: wh (1), bn (2), gn (3), ye (4), gy (5), pk (6), bu (7), rd (8)
Dış kılıf: PUR, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontak :CuSn Kontak yüzeyi: Ni/Au Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x dış çap Hareketli: 10 x dış çap
Koruma sınıfı:	IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Plug/socket -25°C to +90°C Sabit tesisat -40°C ile +80°C Esnek -25°C ile +80°C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A 2 A (8-pin)

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260221	AB-C3-M12MS-2,0PUR	3	2	düz	hayır	250	1
22260222	AB-C3-M12MS-5,0PUR	3	5	düz	hayır	250	1
22260249	AB-C3-M12MS-10,0PUR	3	10	düz	hayır	250	1
22260223	AB-C3-M12MA-2,0PUR	3	2	açılı	hayır	250	1
22260224	AB-C3-M12MA-5,0PUR	3	5	açılı	hayır	250	1
22260256	AB-C3-M12MA-10,0PUR	3	10	açılı	hayır	250	1
Soket							
22260257	AB-C3-2,0PUR-M12FS	3	2	düz	hayır	250	1
22260250	AB-C3-5,0PUR-M12FS	3	5	düz	hayır	250	1
22260251	AB-C3-10,0PUR-M12FS	3	10	düz	hayır	250	1
22260252	AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L	3	2	düz	2 LEDs	24	1
22260265	AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L	3	5	düz	2 LEDs	24	1
22260266	AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L	3	10	düz	2 LEDs	24	1
22260258	AB-C3-2,0PUR-M12FA	3	2	açılı	hayır	250	1
22260259	AB-C3-5,0PUR-M12FA	3	5	açılı	hayır	250	1
22260260	AB-C3-10,0PUR-M12FA	3	10	açılı	hayır	250	1
22260253	AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L	3	2	açılı	2 LEDs	24	1
22260254	AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L	3	5	açılı	2 LEDs	24	1
22260255	AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L	3	10	açılı	2 LEDs	24	1

UNITRONIC® SENSOR M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260320	AB-C4-M12MS-2,0PUR	4	2	düz	hayır	250	1
22260321	AB-C4-M12MS-5,0PUR	4	5	düz	hayır	250	1
22260342	AB-C4-M12MS-10,0PUR	4	10	düz	hayır	250	1
22260301	AB-C4-M12MA-2,0PUR	4	2	açılı	hayır	250	1
22260302	AB-C4-M12MA-5,0PUR	4	5	açılı	hayır	250	1
22260303	AB-C4-M12MA-10,0PUR	4	10	açılı	hayır	250	1
Soket							
22260322	AB-C4- 2,0PUR-M12FS	4	2	düz	hayır	250	1
22260323	AB-C4- 5,0PUR-M12FS	4	5	düz	hayır	250	1
22260343	AB-C4-10,0PUR-M12FS	4	10	düz	hayır	250	1
22260933	AB-C4-20,0PUR-M12FS	4	20	düz	hayır	250	1
22260344	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L	4	2	düz	2 LEDs	24	1
22260345	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L	4	5	düz	2 LEDs	24	1
22260346	AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L	4	10	düz	2 LEDs	24	1
22260324	AB-C4- 2,0PUR-M12FA	4	2	açılı	hayır	250	1
22260325	AB-C4- 5,0PUR-M12FA	4	5	açılı	hayır	250	1
22260341	AB-C4-10,0PUR-M12FA	4	10	açılı	hayır	250	1
22260326	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L	4	2	açılı	3 LED	24	1
22260327	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L	4	5	açılı	3 LED	24	1
22260340	AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L	4	10	açılı	3 LED	24	1

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260400	AB-C5-M12MS-2,0PUR	5	2	düz	hayır	60	1
22260401	AB-C5-M12MS-5,0PUR	5	5	düz	hayır	60	1
22260414	AB-C5-M12MS-10,0PUR	5	10	düz	hayır	60	1
22260402	AB-C5-M12MA-2,0PUR	5	2	açılı	hayır	60	1
22260403	AB-C5-M12MA-5,0PUR	5	5	açılı	hayır	60	1
22260417	AB-C5-M12MA-10,0PUR	5	10	açılı	hayır	60	1
Soket							
22260404	AB-C5- 2,0PUR-M12FS	5	2	düz	hayır	60	1
22260405	AB-C5- 5,0PUR-M12FS	5	5	düz	hayır	60	1
22260415	AB-C5-10,0PUR-M12FS	5	10	düz	hayır	60	1
22260829	AB-C5-20,0PUR-M12FS	5	20	düz	hayır	60	1
22260406	AB-C5- 2,0PUR-M12FA	5	2	açılı	hayır	60	1
22260407	AB-C5- 5,0PUR-M12FA	5	5	açılı	hayır	60	1
22260418	AB-C5-10,0PUR-M12FA	5	10	açılı	hayır	60	1
22260408	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L	5	2	açılı	3 LED	24	1
22260409	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L	5	5	açılı	3 LED	24	1
22260416	AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L	5	10	açılı	3 LED	24	1
22260760	AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L	5	25	açılı	3 LED	24	1
22260091	AB-C8-M12MS-2,0PUR	8	2	düz	hayır	30	1
22260092	AB-C8-M12MS-5,0PUR	8	5	düz	hayır	30	1

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260093	AB-C8-M12MS-10,0PUR	8	10	düz	hayır	30	1
22260094	AB-C8-M12MA-2,0PUR	8	2	açılı	hayır	30	1
22260095	AB-C8-M12MA-5,0PUR	8	5	açılı	hayır	30	1
22260096	AB-C8-M12MA-10,0PUR	8	10	açılı	hayır	30	1
Soket							
22260726	AB-C8-2,0PUR-M12FS	8	2	düz	hayır	30	1
22260728	AB-C8-5,0PUR-M12FS	8	5	düz	hayır	30	1
22260729	AB-C8-10,0PUR-M12FS	8	10	düz	hayır	30	1
22260141	AB-C8-2,0PUR-M12FA	8	2	açılı	hayır	30	1
22260615	AB-C8-5,0PUR-M12FA	8	5	açılı	hayır	30	1
22260616	AB-C8-10,0PUR-M12FA	8	10	açılı	hayır	30	1

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12