

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Serbest iletken ucunda M12 konnektör/soket

Sensör/Aktüatör bağlantı kablosu 3-kutup, M12 konnektör/ M12 soket serbest iletken ucunda, A-kodlu PVC, IP65/IP67/IP68, enerji zincirleri için uygun

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

Entegre edilmiş vibrasyon koruması (mekanik kilitleme)

Uygulama alanı

Kuru ortamda , orta seviye mekanik zorlamaya dayanıklı

Ürün özellikleri

Kısmen yağ ve kimyasala dayanım

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

LABS-free

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**Norm referansları / Onaylar**

Alev iletmemeye, stil 2464'e göre

UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısıİletken kesiti: 0,34 mm²

Renk kodları: 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4)4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)

Dış kılıf : PVC, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 5 x dış çap

Hareketli: 10 x dış çap

Koruma sınıfı:

IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Plug/socket -25°C to +90°C

Sabit tesisat -40°C ile +80°C

Esnek -25°C ile +80°C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	düz	250	1
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	düz	250	1
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	düz	250	1
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	açılı	250	1
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	açılı	250	1
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	açılı	250	1
Konnektörden sokete						
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	düz - açılı	250	1
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	düz - açılı	250	1
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	düz - açılı	250	1
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	düz	250	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	düz	250	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	düz	250	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	açılı	250	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	açılı	250	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	açılı	250	1
Konnektörden sokete						
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	düz - açılı	250	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	düz - açılı	250	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	düz - açılı	250	1
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	düz	60	1
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	düz	60	1
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	düz	60	1
Konnektörden sokete						
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	düz - açılı	60	1

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	düz - açılı	60	1
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	düz - açılı	60	1