

## UNITRONIC® SENSOR SH M12

Serbest iletken ucunda M12 fiş/soket

Sensör-aktüatör bağlantı iletkeni 3-,4-,5 kutuplu, M12 soket/M12 priz serbest iletken ucunda, A kodlanmış, PUR halojen içermez, perdelenmiş, IP65/IP67/IP68, LED, güç zinciri kablosu için uygun

### Bilgi

Başka varyantlar [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

### Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu  
Kompakt boyutlar nedeniyle az yer kaplar  
Hızlı ve kolay hata izleme  
Entegre edilmiş vibrasyon koruması (mekanik kilitleme)  
Altın kaplamalı kontaklar ile düşük transfer direnci

### Uygulama alanı

Mekanik stres ve zorlu çalışma koşulları için

Son durum (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR SH M12

### Ürün özellikleri

UV- direnci  
Yağ ve kimyasallara karşı iyi dayanım  
Ekranlama dış üzerinden yapılmış  
Enerji zincirleri için uygun  
Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

### Norm referansları / Onaylar

Halojen içermeyen DIN VDE 0472  
UL Dosya Numarası: E249137  
Alev iletmemeye : UL 1581 FT-2

### Ürün yapısı

İletken kesiti: 0,34 mm<sup>2</sup>  
Renk kodları: 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4)4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)  
Dış kılıf: PUR, siyah  
Ekranlı versiyon

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontakt :CuSn Kontakt yüzeyi: Ni/Au Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x dış çap Hareketli: 10 x dış çap
Koruma sınıfı:	IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	pin/dışı -25°C ile +90°C Sabit döşeme: -40°C ile +80°C Esnek uygulama -25°C ile +80°C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.  
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.  
UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

## UNITRONIC® SENSOR SH M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260453	AB-C3-M12MS-2,0PUR-SH	3	2	düz	hayır	250	1
22260454	AB-C3-M12MS-5,0PUR-SH	3	5	düz	hayır	250	1
22260455	AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH	3	10	düz	hayır	250	1
Soket							
22260450	AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH	3	2	düz	hayır	250	1
22260451	AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH	3	5	düz	hayır	250	1
22260452	AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH	3	10	düz	hayır	250	1
22260071	AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH	3	2	açılı	hayır	250	1
22260072	AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH	3	5	açılı	hayır	250	1
22260073	AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH	3	10	açılı	hayır	250	1
22260459	AB-C4-M12MS-2,0PUR-SH	4	2	düz	hayır	250	1
22260460	AB-C4-M12MS-5,0PUR-SH	4	5	düz	hayır	250	1
22260461	AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH	4	10	düz	hayır	250	1
Soket							
22260456	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH	4	2	düz	hayır	250	1
22260457	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH	4	5	düz	hayır	250	1
22260458	AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH	4	10	düz	hayır	250	1
22260823	AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH	4	20	düz	hayır	250	1
22260074	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH	4	2	açılı	hayır	250	1
22260675	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH	4	5	açılı	hayır	250	1

Son durum (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

## UNITRONIC® SENSOR SH M12

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260680	AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH	4	10	açılı	hayır	250	1
22260465	AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH	5	2	düz	hayır	60	1
22260466	AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH	5	5	düz	hayır	60	1
22260467	AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH	5	10	düz	hayır	60	1
22261064	AB-C5-M12MS-25,0PUR-SH	5	25	düz	hayır	60	1
Soket							
22260462	AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH	5	2	düz	hayır	60	1
22260463	AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH	5	5	düz	hayır	60	1
22260464	AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH	5	10	düz	hayır	60	1
22260946	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH	5	2	açılı	hayır	60	1
22260714	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH	5	5	açılı	hayır	60	1
22260991	AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH	5	10	açılı	hayır	60	1
22260902	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH	4	2	düz - düz	hayır	250	-

Son durum (09.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılıklı gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16