


UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Güç kablosu: düz M12 fiş düz M12 soketli

Birleştirme iletkeni M12'den M12'ye, (A kodlanmış), otomasyon cihazlarının gerilim beslemesi için PUR dış kaplama. Güç zinciri kablosuna uygun tip.

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Montaj süresi



Enerji zinciri

Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Hızlı ve kolay montaj

Ürün özellikleri

4-damar güç kablosu
M12 konnektör, hızlı kilit sistemi ile A-kodlu
Düz prize düz fiş
LABS-free
Enerji zincirleri için uygun

Ürün yapısı

4 x 0.75 mm²
4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Damar izolasyonu: PVC
Dış kılıf: PUR, siyah
Dış çap: 5.9 mm

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontak :CuSn Kontak yüzeyi: Ni/Au Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Minimum bükülme yarıçapı:	Hareketli: 10 x dış çap
Koruma sınıfı:	IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	pin/dışı -25°C ile +90°C Sabit döşeme -25°C ile +80°C Esnek uygulama -5°C ile +80°C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Konnektörden sokete						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0,3	düz - düz	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	düz - düz	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	düz - düz	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	düz - düz	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	düz - düz	250	1