

## UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Güç kablosu: M12 fiş/soket serbest iletken ucunda

Otomasyon cihazlarının güç beslemesi için PUR dış kaplamalı, serbest iletken ucunda M12 konektörlü (A kodlu) kablo seti. Çekme zincirleri için uygun.

### Bilgi

Başka varyantlar [www.lappkabel.de/konfektionsfinder](http://www.lappkabel.de/konfektionsfinder) altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

### Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Serbest iletken ucunda özelleştirilmiş montaj

### Ürün özellikleri

4-damar güç kablosu

M12 konektör, hızlı kilit sistemi ile A-kodlu

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Enerji zincirleri için uygun

LABS-free

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12 Power

### Ürün yapısı

4 x 0.75 mm<sup>2</sup>

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)

Damar izolasyonu: PVC

Dış kılıf: PUR, siyah

Dış çap: 5.9 mm

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontakt :CuSn

Kontakt yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Minimum bükülme yarıçapı:

Hareketli: 10 x dış çap

Koruma sınıfı:

IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

pin/dışı -25°C ile +90°C

Sabit döşeme -25°C ile +80°C

Esnek uygulama -5°C ile +80°C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

### Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Bakır fiyat temeli: bakır dahil. Bakırla ilgili ek ücretlerin tanımlanması ve hesaplanması için katalog eki T17'ye bakınız.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Düz konektör						
22260778	AB-PC4-M12MS-2,0PUR	4	2	düz	250	1
22260779	AB-PC4-M12MS-5,0PUR	4	5	düz	250	1
22260780	AB-PC4-M12MS-10,0PUR	4	10	düz	250	1
Düz soket						
22260781	AB-PC4-2,0PUR-M12FS	4	2	düz	250	1
22260782	AB-PC4-5,0PUR-M12FS	4	5	düz	250	1
22260783	AB-PC4-10,0PUR-M12FS	4	10	düz	250	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16