

EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors

M12 POWER önden montajlı panel tip konnektör

M12 POWER panel tip önden duvar monteli, güç aktarımı 60 V/12 A vidalı bağlantı veya PVC tek damar: 0,2m

Bilgi

DC yüksek güç konnektörü
- 60 VDC / 12 A



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Kompakt ve standart M12 dizayn sayesinde alandan ve maliyetten kazanım

Düşük gerilim düşüşü

Konnektör yüzünün M12 T kodlaması sayesinde hatasız bağlantı

Uygulama alanı

Küçük cihazlar için Güç Beslemesi

Elektromarket

Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması

Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun

Ürün özellikleri

M16 flanşlı pin konnektör, önceden hazırlanmış örgülü iletken ile ön panel montajı

M20 gömme pin konnektör, vidalı bağlantı ile ön panel montajı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors

kontak dayanıklılığı: > 100

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısı

PVC tek telli iletken l = 0.2 m (4x AWG16)

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)

Yüksek kaliteli altın kaplama kontaktlar

Vidalı bağlantılar: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü

Malzeme:

Kontakt: CuZn

Kontakt arayüz: Au (altın)

Koruma sınıfı:

IP 67

Ortam sıcaklığı (çalışma):

pin/dişi -40°C to +85°C

Kodlama:

T - Power

Nominal akım (A):

12 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

M16 veya M20 kilitleme somunları teslimat kapsamında değildir

EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors

Ürün kodu	Ürün tanımı	Dizayn	Pin sayısı	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22262014	AB-C4-M12MST-M20-PO	M20 dış	4	60	1
PVC tel telli					
22262016	AB-C4-M12MST-M16-0,2	M16 dış	4	60	1
22262015	AB-C4-M12FST-M20-PO	M20 dış	4	60	1
PVC tel telli					
22262017	AB-C4-M12FST-M16-0,2	M16 dış	4	60	1

EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors