


## EPIC® SENSOR M12 T konnektörü

CAN/ DeviceNet/ S/A kablolama için M12 T paralel dağıtıcı



DeviceNet CANopen



Su geçirmez



Alan gereksinimi



Montaj süresi



Automation/Fältinstallation

### Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması  
Kompakt boyutlar nedeniyle az yer kaplar  
Sağlam tasarım

### Ürün özellikleri

LABS-free

### Ürün yapısı

5-pinli paralel dağıtıcı  
M12 soket ile M12 fiş ve M12 sokey

### Teknik Veri

Malzeme:

Kontakt malzemesi: CuZnContact  
Kontakt yüzey malzemesi: Ni/AuContact  
Kontakt taşıyıcı malzeme: TPU GFK  
Dış malzemesi : Çinko döküm kalıp, nikel kaplı  
Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SENSOR M12 T konnektörü

Koruma sınıfı:	Sızdırmazlık malzemesi: NBR IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	pin/dişi -25°C ile +90°C
Kodlama:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Nominal akım (A):	4 A

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® SENSOR M12 T konektörü**

Ürün kodu	Ürün tanımı
T dağıtıcı	
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16