


EPIC® SENSOR M12 T konnektörü

CAN/ DeviceNet/ S/A kablolama için M12 T paralel dağıtıcı



DeviceNet CANopen



Su geçirmez



Alan gereksinimi



Montaj süresi



Automation/Fältinstallation

Faydalar

Saha Bus tesisatları, sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması
Kompakt boyutlar nedeniyle az yer kaplar
Sağlam tasarım

Ürün özellikleri

LABS-free

Ürün yapısı

5-pinli paralel dağıtıcı
M12 soket ile M12 fiş ve M12 sokey

Teknik Veri

Malzeme:

Kontak malzemesi: CuZnContact
Kontak yüzey malzemesi: Ni/AuContact
Kontak taşıyıcı malzeme: TPU GFK
Dış malzemesi : Çinko döküm kalıp, nikel kaplı
Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 T konnektörü

Koruma sınıfı:	Sızdırmazlık malzemesi: NBR IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	pin/dişi -25 °C ile +90 °C
Kodlama:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SENSOR M12 T konektörü

Ürün kodu	Ürün tanımı
T dağıtıcı	
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN