UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8 fiş/soket serbest iletken ucunda

Sensör-aktüatör bağlantı iletkeni 3, 4 kutuplu, M8 soket/M8 priz serbest iletken ucunda, A kodlanmış, PVC, IP65/IP67/IP68

Bilgi
Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Montaj süresi

Alan gereksinimi

Su geçirmez

Faydalar
Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Hızlı ve kolay hata izleme

Uygulama alanı
Kuru ortamda , orta seviye mekanik zorlamaya dayanıklı

Ürün özellikleri
Kısmen yağ ve kimyasala dayanım
LABS-free
Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Son durum (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Norm referansları / Onaylar
Alev ilerletmeme, stil 2464'e göre
UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısı
Damar kesiti: 0.25 mm²
Renk kodları:3-pin: kahve (1), mavi (3), siyah (4)
4-pin: kahve (1), beyaz (2), mavi (3), siyah (4)
Dış kılıf : PVC, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontak :CuSn Kontak yüzeyi: Ni/Au Diş yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Koruma sınıfı:	IP65/IP67/IP68
Ortam sıcaklığı (çalışma):	pin/dişi -25°C ile +90°C Sabit döşeme -25°C ile +80°C Esnek uygulama -5°C ile +80°C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	düz	60	1
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	düz	60	1
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	düz	60	1
Soket						
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	açılı	60	1
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	açılı	60	1
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	açılı	60	1
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	düz	30	1
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	düz	30	1
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	düz	30	1
Soket						
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	açılı	30	1
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	açılı	30	1
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	açılı	30	1

Son durum (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16