

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

M8 fiş/soket serbest iletkin ucunda

Sensör-aktüatör bağlantı iletkeni 3, 4 kutuplu, M8 soket/M8 priz serbest iletkin ucunda, A kodlanmış, PVC, IP65/IP67/IP68

Bilgi

Başka varyantlar www.lappkabel.de/konfektionsfinder altında veya talep üzerine sunulur



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Uygulama alanı

Kuru ortamda , orta seviye mekanik zorlamaya dayanıklı

Ürün özellikleri

Kısmen yağ ve kimyasala dayanım

LABS-free

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Norm referansları / Onaylar

Alev iletmemeye, stil 2464'e göre

UL Dosya Numarası: E249137

Ürün yapısı

Damar kesiti: 0.25 mm²

Renk kodları:3-pin: kahve (1), mavi (3), siyah (4)

4-pin: kahve (1), beyaz (2), mavi (3), siyah (4)

Dış kılıf : PVC, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Koruma sınıfı:

IP65/IP67/IP68

Ortam sıcaklığı (çalışma):

pin/dışı -25°C ile +90°C

Sabit döşeme -25°C ile +80°C

Esnek uygulama -5°C ile +80°C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	Dizayn	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	düz	60	1
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	düz	60	1
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	düz	60	1
Soket						
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	açılı	60	1
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	açılı	60	1
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	açılı	60	1
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	düz	30	1
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	düz	30	1
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	düz	30	1
Soket						
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	açılı	30	1
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	açılı	30	1
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	açılı	30	1