

EPIC® SENSOR M8

Sahada monte edilebilen konnektörler , M 8

Sahada monte edilebilen vidalı veya FC (Fast Connect-Hızlı Bağlantı) tipli sensör/aktüatör bağlantı konnektörleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Easy connection with proven screw clamp connection

Kullanıma özgü kablo uzunlukları yaratma

Hızlı ve kolay yerinde montaj

Kablo bağlantısı için özel el aleti gerektirmez

IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde yerinde kolay hazırlama

Ürün özellikleri

3 ve 4-pimli versiyon

Piercing,izolasyon sıyrılmalı (IDC) veya vidalı bağlantı

LABS-free

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensör-aktüatör çoklu soket terminali

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002062 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör konektörü
Malzeme:	Kontakt: CuZn Kontakt arayüz: Au (altın)
Koruma sınıfı:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 68 (delik) IP 67 (vida)
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Fiş/soket -25 °C ila +80 °C (IDC) -25 °C ila +85 °C (delik) -40 °C ila +85 °C (vida)
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SENSOR M8

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Bağlantı tipi	İletken kesiti (mm²)	Kablo çapı, mm cinsinden	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Düz konnektör							
22260993	AB-C3-M8MS-F0,25	3	Yalıtım klemensi	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260985	AB-C3-M8MS-F0,5	3	Yalıtım klemensi	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260043	AB-C4-M8MS-F0,25	4	Yalıtım klemensi	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260044	AB-C4-M8MS-F0,5	4	Yalıtım klemensi	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260120	AB-C3-M8MS	3	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Fiş,düz, ekranlı							
22262025	AB-C3-M8MS-M-0,34-SH	3	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262027	AB-C4-M8MS-M-0,34-SH	4	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Fiş,açılı							
22262110	AB-C3-M8MA	3	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262111	AB-C4-M8MA	4	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Düz soket							
22260994	AB-C3-M8FS-F0,25	3	Yalıtım klemensi	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260986	AB-C3-M8FS-F0,5	3	Yalıtım klemensi	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260045	AB-C4-M8FS-F0,25	4	Yalıtım klemensi	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260046	AB-C4-M8FS-F0,5	4	Yalıtım klemensi	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260125	AB-C3-M8FS	3	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Soket,düz,ekranlı							
22262026	AB-C3-M8FS-M-0,34-SH	3	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262028	AB-C4-M8FS-M-0,34-SH	4	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
Soket,açılı							
22262112	AB-C3-M8FA	3	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262113	AB-C4-M8FA	4	Vidalı	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16