

UNITRONIC® SENSOR Valve

Valf konnektör , serbest iletken ucunda

Sensor/actuator cordset, Valve connector on free conductor end, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C, IP65/IP67



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Ürün özellikleri

Enerji zincirleri için uygun

Koruyucu devreli (Z diyodu), PE köprülenmiş (AD yapı türü dışında)

LED durum göstergesi (sarı) ile

Ekran anahtarı durumu ile (2 LED, kırmızı/yeşil)

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

LABS-free

Ürün yapısı

3 veya 5 x 0.5 mm²

Damar kodlaması ::Siyah damar üzerinde beyaz numaralanmış + sarı/yeşil

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR Valve

Dış kılıf: PUR halojensiz, siyah
Dış çap :4.5 mm (3 pin)5.3 mm (5 pin)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontakt: CuSn Kontakt arayüz: Ag
Koruma sınıfı:	IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Valf konnektörü -20 °C ila +85 °C Sabit döşeme : -40 °C ile +80 °C Esnek uygulama : -20 °C ile +80 °C
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UNITRONIC® SENSOR Valve

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
Vana konnektörü tip A (18 mm)						
22260584	AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260576	AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260577	AB-C3-10,0PUR-A-1L-S	3	10	1 LED	24	1
Basınç anahtarı için vana konnektörü tip A (18 mm)						
22260589	AB-C5-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24	1
22260590	AB-C5-5,0PUR-AD-2L	5	5	2 LEDs	24	1
22260591	AB-C5-10,0PUR-AD-2L	5	10	2 LEDs	24	1
Vana konnektörü tip B (10 mm)						
22260585	AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260578	AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260579	AB-C3-10,0PUR-B-1L-S	3	10	1 LED	24	1
Vana konnektörü tip BI (11 mm)						
22260586	AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260580	AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260581	AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S	3	10	1 LED	24	1
Vana konnektörü tip C (8 mm)						
22260587	AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260582	AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260583	AB-C3-10,0PUR-C-1L-S	3	10	1 LED	24	1
Vana konnektörü tip CI (9,4 mm)						
22260588	AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260574	AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260575	AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S	3	10	1 LED	24	1