


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12 Y tip düz fiş 2x M8 soket

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole, Y-Stecker auf 2x Buchse M8, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Hızlı ve kolay hata izleme

Ürün özellikleri

4 kutuplu M12Y pin konnektöre bağlı

2x M12 dişi konnektör (4 kutuplu), Pin 2+4 köprülenmiş

4-pin M12Y plug on 2 x M8 socket (3-pin)

Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.

LABS-free

Enerji zincirleri için uygun

Ürün yapısı

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

M12Y-M12: 3 - 0,34 mm²

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Damar renkleri: kahve, mavi, siyah
Dış kılıf: PUR halojensiz, siyah

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme:	Kontak :CuSn Kontak yüzeyi: Ni/Au Dış yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren
Koruma sınıfı:	IP65/IP67/IP68
Ortam sıcaklığı (çalışma):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Sabit tesisat -40 °C ile +80 °C Esnek -25 °C ile +80 °C
Kodlama:	A-standard
Nominal akım (A):	4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Ürün kodu	Ürün tanımı	Pin sayısı	Uzunluk (m)	LED	V cinsinden nominal gerilim	Paket Miktarı
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	hayır	60	1
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	hayır	60	1
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	hayır	60	1
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	hayır	60	1
Açılı dişi konnektör						
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	hayır	60	1
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	hayır	60	1
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	hayır	60	1
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	hayır	60	1
LED'li açılı dişi konnektör						
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24	1
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24	1