


UNITRONIC® SENSOR M12Y

M12 Y tip fiş, 2 iletken ucunda

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole, straight Y-M12-plug on 2 free conductor endings, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Alan gereksinimi



Enerji zinciri



Su geçirmez

Faydalar

Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Ürün özellikleri

4-pin M12Y fiş, serbest iletken ucunda
Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.
LABS-free
Enerji zincirleri için uygun

Ürün yapısı

3 x 0.34 mm²
Damar renkleri: kahve, mavi, siyah
Dış kılıf: PUR halojensiz, siyah

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu

Malzeme:

Kontak :CuSn

Kontak yüzeyi: Ni/Au

Diş yapısı: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Gövde: TPU, alev geciktirici, kendi kendini söndüren

Koruma sınıfı:

IP65/IP67/IP68

Ortam sıcaklığı (çalışma):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Sabit tesisat -40 °C ile +80 °C

Esnek -25 °C ile +80 °C

Kodlama:

A-standard

Nominal akım (A):

4 A

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (m)	LED	Nominal gerilim (V)	Paket Miktarı
2 x serbest iletken ucuna Y fiş					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	hayır	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	hayır	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	hayır	250	1