


A-2YF(L)2Y...ST III BD Dış Mekan Kablosu

A-2YF(L)2Y...ST III BD - VDE 0816'ya uygun açık mekan telekomünikasyon kablosu, enine ve boyuna su geçirmez, doğrudan veya dolaylı gömülü kullanım için



Dış kullanım için uygun



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Uygulama alanı

Telekomünikasyon ve veri işleme sistemleri için harici kablolar

Yangın tehlikesine maruz kalabilecek alanlarda doğrudan gömme ve kanala yerleştirme şeklinde montajı uygun değildir

Ürün özellikleri

Dış kılıf rengi: siyah (RAL 9005)

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve yanlamasına su geçirmez

Dolgu versiyon (A-2YF(L)2Y...ST III BD) eklenebilir olarak boyuna su geçirmezdir

Norm referansları / Onaylar

DIN VDE 0816 uyarınca

Ürün yapısı

A-2Y(L)2Y'ye benzer, ancak jel dolum, alüminyum kaplı plastik banttan yapılmış lamine kılıf, ve siyah PE dış kılıf ile

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000829

ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu

Son durum (17.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

A-2YF(L)2Y...ST III BD Dış Mekan Kablosu

Damar tanımlama kodu:	VDE 0816 uyarınca, bkz. Ek T10
Ortak kapasite:	800 Hz'de: maks. 52 nF/km
Kuplaj:	K1: 98 % <400 pF/300 m K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
İletken kesiti:	0,6 mm: 0,28 mm ² 0,8 mm: 0,50 mm ²
Kablo zayıflatma/zayıflatma:	800 Hz 0,6 mm'de: yaklaşık 1.0 dB/km 800 Hz 0.8 mm'de: yaklaşık 0.8 dB/km
Minimum bükülme yarıçapı:	10 x dış çap
Test gerilimi:	Damar/damar: 500 V Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci:	0,6 mm: 130 ohm/km 0,8 mm: 73,2 ohm/km
Sıcaklık aralığı:	Tesisat sırasında: -20 °C ila +50 °C Tesisat sonrasında: ≤ +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

A-2YF(L)2Y...ST III BD Dış Mekan Kablosu

Ürün kodu	Çift damar sayısı	Dış çap [mm]	Bakır sayısı [kg/km]	Ağırlık [kg/km]
A-2YF(L)2Y...ST III BD bakır iletken 0,6 mm				
1591028	2	8,3	11	67
1591029	4	10,4	23	104
1591030	6	11	34	130
1591031	10	12,5	57	180
1591032	20	16	113	300
1591033	30	19	170	420
1591035	50	22,3	283	620
1591037	100	30,5	565	1225
A-2YF(L)2Y...ST III BD bakır iletken 0,8 mm				
1591217	2	8,8	20	83
1591218	4	11,2	40	134
1591221	6	12	60	180
1591222	10	14	101	250
1591223	20	19,1	201	460
1591224	30	22	302	630
1591225	40	24	402	800
1591226	50	26	503	975
1591228	100	36	1005	1900