EPIC® H-BE 6 Push-In bağlantı

Kolay montaj için standart iç kısım

Vida bağlantısına, klips sonlandırmasına, yaylı terminale veya Push-in sıkıştırmaya sahip olan standart ek parça, örneğin plastik endüstrisinde kullanım için uygundur.

Bilgi
Push-in versiyon - hızlı ve kolay aletsiz bağlantı teknolojisi
Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir
Çeşitli uygulamalar için çok fonksiyonlu iç kısım

- Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Ray
- Montaj süresi
- Sağlam
- Isı dayanımı

Faydalar
Push-in iç kısımlarda yüksüklü kablo yerleştirmesinde herhangi bir alet olmadan emniyet ve zaman tasarrufu montaj imkanı
Turuncu düğmeye basarak kolayca telleri ayırma ve araya sokma imkanı

Son durum (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Push-In bağlantı

Push-in iç kısımlar için 2mm uçlu test soketi
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Plastik endüstrisi
Işık ve ses teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	6 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Push-In bağlantı: 0.14 - 2.5mm²
Sıyırma uzunluğu (mm):	10
Malzeme:	PA poliamid
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40 °C to +100 °C, kısa süre +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 6 Push-In bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BE 6 Push-In bağlantı					
44423200	EPIC® H-BE 6 SP	pin	evet	1 - 6	10
44423201	EPIC® H-BE 6 BP	dişi	evet	1 - 6	10

Son durum (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

EPIC® H-BE 6 Push-In bağlantı

Son durum (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16