


EPIC® H-A 10 AD-LB

Bu konnektörler kompakt muhafazaları nedeniyle ilgi çekicidir.

Bir boyuna kollu, kompakt, sağlam metal mahfaza örneğin elektronik laboratuvarlarında kullanılabilir.

Bilgi

Sağlam menteşeli metal kapak
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Dar alanlarda kullanılabilir, küçük olduğu için yer kazandırır.

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base
Tek kol
1 veya 2 kablo girişli kaideli mahfaza

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 AD-LB

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 10 AD-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-A muhafaza: panel montajlı taban (kapaklı, tek kelepçeli)			
70444000	H-A 10 AD-LB	AG	5