

EPIC® H-A 3 AGS

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Dikdörtgen konnektörlere yerleştirmek için öngörülen sağlam, açılı mahfaza örneğin elektronik laboratuvarlarında kullanılabilir.

Bilgi

Hafif, kimyasala dayanıklı plastik mahfaza
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

En dar alanda güvenli soket bağlantıları için plastik veya metal mahfaza

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base
Tek kelepçe
Açılı versiyon
Dahil: düz conta

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGS

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Muhafaza: gri termoplastik, siyah

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 3 AGS

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Malzeme	Renk	Adet / Paket
H-A muhafaza: panel montajlı taban (açılı)					
10423500	H-A 3 Mags	AG	Çinko döküm kalıp	gri	10
10423100	H-A 3 Ags	AG	Termoplastik	siyah	10
10423000	H-A 3 Ags	AG	Termoplastik	gri	10

EPIC® H-A 3 AGS