


EPIC® H-A 4

2,5 mm²'ye kadar tel kesitlerinde vidalı sonlandırması olan H-A iç kısımları

Sağlam ek parça, kullanımı kolay bir vida bağlantısına sahiptir ve örneğin kumanda sistemlerinde kullanım için uygundur.

Bilgi

Nötr iletkenli 3 faz uygulamaları için iç kısım
Düz iletken girişinden ötürü kolay montaj
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Alanın çok dar olduğu her yerde küçük H-A 3 / H-A 4 kullanılır.

Vidalı bağlantı ile kolay kullanım

kontaklara düz kablo girişiyle kolay kablo bağlantısı

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according to EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi
Kontrol mühendisliği
Cihaz yapımı
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Nominal gerilim (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	4 kV
Nominal akım (A):	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	1,5 - 4 mohm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	4 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vida bağlantısı: 0,5 - 2,5 mm ² (2,5 mm ² iletken uç kovanlı sıkıştırma profiline bağlıdır)
Sıyırma uzunluğu (mm):	6
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 4

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-A 4 vidalı bağlantı				
10431000	H-A 4 SS	pin	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	dişi	1 - 4	10

EPIC® H-A 4