

EPIC® H-B 10 AGS-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.




Sağlam, üniversal, açılı metal mahfaza, motorların bağlantısı için uygundur. Örneğin makine ve tesis yapımında veya tahrik teknolojisi alanında kullanılabilir.

Bilgi


Motor bağlantı muhafazası

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Montageausschnitt
Panel cut-out



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Tek kollu kontrol panoları ve sürücüler için küçük açılı muhafaza

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Sürücü sistemler

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 AGS-LB

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base

Tek kol

Açılı versiyon

Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 10 AGS-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (açılı, tek kelepçeli)			
44423026	H-B 10 AGS-LB	AG	5