


EPIC® H-A 32 SDR-BO

2 iç kısım için pürüzlü muhafazalar

İnce H-A, H-D veya STA serisi iki ek parça için öngörölmüş olan kompakt mahfaza, yer tasarrufu sağlayan uygulamalar için uygundur.

Bilgi

Çift boyut H-A 32 için kompakt, sağlam metal muhafazalar



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Küçük H-A, H-D ve STA serisinin iki iç kısmı için. Az yer kaplayan

Uygulama alanı

Makine ve ekipman üretimi

Kontrol mühendisliği

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban

Çift kelepçe için pimler

1 kablo girişi

Metal kapak

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 SDR-BO

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

IP 40 (kapak kapalı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-A 32 SDR-BO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	PG	Boyun	Adet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 1 kablo girişi, çift kelepçe için civatalar)				
70515200	H-A 32 SDR-BO 21	21	evet	5
70515400	H-A 32 SDR-BO 29	29	evet	5
79515200	H-A 32 SDR-BO M25	-	evet	5
79515400	H-A 32 SDR-BO M32	-	evet	5

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16