

## EPIC® H-B 16 SGRL

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Dikdörtgen konnektörler için metal mahfaza örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir. Mahfaza 2 çift kola ve 2 kablo girişine sahiptir.

### Bilgi

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik

İki kabloun rahat girişi için

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 SGRL

### Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, alçak versiyon  
Çift kelepçe  
2 kablo girişi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## EPIC® H-B 16 SGRL

| Ürün kodu                                                           | Ürünün tanımı   | M  | PG | Adet / Paket |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------------|
| H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kablo girişi, çift kelepçeli) |                 |    |    |              |
| 10075000                                                            | H-B 16 SGRL 21  | -  | 21 | 5            |
| 19075000                                                            | H-B 16 SGRL M25 | 25 | -  | 5            |

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16