


EPIC® H-B 10 AG

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Sağlam, universal mahfaza, plastik endüstrisinde kullanım veya makine ve tesis yapımı uygulamaları için idealdir.

Bilgi

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile artırılmış güvenlik
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Tek ve çift kelepçeli en küçük muhafaza. Doğru muhafaza her uygulama için mevcuttur

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

H-A case: Wall base

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 AG

Çift kelepçe
Dahil: düz conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 10 AG

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (çift kelepçeli)			
10032000	H-B 10 AG	AG	10

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16