

EPIC® H-B 16 TBF

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Makine ve tesis yapımında kullanım için uygun olan sağlam metal mahfaza, bir doğrudan kablo girişinden ve 2 çift koldan oluşur.

Bilgi

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile artırılmış güvenlik
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Kablo bağlaştırmacı kapağı, alçak versiyon

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TBF

Çift kelepçe
Düz kablo girişi
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 TBF

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kablo bağlaştırmacı kapağı (düz kablo girişi, çift kelepçeli)					
10086000	H-B 16 TBF 21	-	21	evet	5
19086000	H-B 16 TBF M25	25	-	-	5