

EPIC® H-B 16 AD-BO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Bir çift kol için cıvatalara, bir metal kapağa ve bir contaya sahip olan sağlam metal mahfaza, plastik endüstrisinde kullanım için uygundur.

Bilgi

Çift kelepçeli versiyon, çift kelepçe ile arttırılmış güvenlik

Yüksek Versiyon: Kablolama için daha fazla iç alan

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 AD-BO

Ürün özellikleri

Dahil: düz conta
Standart ve yüksek versiyon
Çift kelepçe için pimler
Metal kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (kilitli) IP 40 (kapak kapalı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 AD-BO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: panel montajlı taban (kapaklı, çift kelepçe için cıvatalar)			
10073000	H-B 16 AD-BO	AG	5