

EPIC® H-B 16 TSH

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.


Plastik endüstrisinde kullanım için uygun olan, sağlam metal mahfaza, ara bağlantı parçası ile veya ara bağlantı parçası olmadan sunulur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler

Kablolama için daha geniş iç hacim

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TSH

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, büyük versiyon
Çift kelepçe için pimler
Yandan kablo girişli
Boyunlu/boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza
Malzeme:	Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri Kol: çinko kılıflı çelik Conta: NBR
Koruma sınıfı:	IP 65 (mandallı) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 TSH

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (yan kablo girişi, çift kelepçe için civatalar, yüksek versiyon)					
70102200	H-B 16 TSH 21	-	21	evet	5
70102400	H-B 16 TSH 29	-	29	evet	5
79102200	H-B 16 TSH M25	25	-	-	5
79102400	H-B 16 TSH M32	32	-	-	5
79102800	H-B 16 TSH M40	40	-	-	5

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16