

## EPIC® H-B 24 SGRL-LB

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.



Üniversal, alçak metal mahfaza, bir boyuna koldan ve 2 kablo girişinden oluşur. Örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir.

### Bilgi

İki kablonun rahat girişi için

Hızlı kilitleme ve kolay ayırma için tek kelepçeli versiyon

Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

### Faydalar

4 vida ile güvenli sabitleme

Vidalı bağlantının kolay montajı için döküm ara ağızlar

### Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Işık ve ses teknolojisi

Plastik endüstrisi

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 SGRL-LB

### Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban, alçak versiyon  
Tek kol  
2 kablo girişi

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

NEMA 250, UL50E: 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® H-B 24 SGRL-LB**

| Ürün kodu                                                          | Ürünün tanımı      | M  | PG | Adet / Paket |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|--------------|
| H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (2 kablo girişi, tek kelepçeli) |                    |    |    |              |
| 10105900                                                           | H-B 24 SGRL-LB 21  | -  | 21 | 5            |
| 19105900                                                           | H-B 24 SGRL-LB M25 | 25 | -  | 5            |

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16