

EPIC® H-BE 6 Sıkmalı bağlantı

Kolay montaj için standart iç kısım


Çok yönlü kullanım için çok fonksiyonlu ek parça, bir klips sonlandırmasına sahiptir ve yüksek gerilimler ve akım şiddetleri için kullanılabilir.

Bilgi

4 mm²'ye kadar bağlantı için

Vidalı, sıkma, kafesli kelepçe ve Push-in versiyon, serbetçe birleştirilebilir

Demiryolu uygulamaları için kullanım



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Vidalı, sıkmalı ve kafesli kelepçe sonlandırması olan standart iç kısımlar

EPIC® serisi H-BE yüksek gerilim ve akımlar ile çalışırken güvenilir bağlantı gerektiren uygulamalar için uygundur

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Plastik endüstrisi

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 Sıkmalı bağlantı

Işık ve ses teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438 ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı:	6 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 0,14 - 4,0 mm ²
Malzeme:	PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sertifikalar:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C ilâ +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BE 6 Sıkmalı bağlantı

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
EPIC® H-BE 6 klips sonlandırması				
10180002	EPIC® H-BE 6 SCM	pin	1 - 6	10
10181002	EPIC® H-BE 6 BCM	dişi	1 - 6	10

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-BE 6 Sıkmalı bağlantı