



EPIC® H-B 32 TG 2X

2 iç kısım için muhafaza tasarımı H-B

Başlık mahfazası, bir boyuna kol için civatalardan ve 2 doğrudan kablo girişinden oluşur ve ara bağlantı parçası yoktur. Örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir.



Faydalar

Bir muhafazada iki iç kısım. Yüksek güvenlik için iki kollu

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Kontrol mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

muhafaza
Çift kelepçe için pimler
2 düz kablo girişi
Boyunsuz versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TG 2X**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 32 TG 2X

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (2 düz kablo girişi, çift kelepçe için cıvatalar)			
44422022	H-B 32 TG 2XM25	2 x 25	5
44422023	H-B 32 TG 2XM32	2 x 32	5

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16