

EPIC® MC 2,5 makineyle işlenmiş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

0,5 ile 4 mm² arasında iletken enine kesitleri için bükülmüş kontaklar, soket veya pim kontakları olarak sunulur.

Bilgi

gümüş kaplı pasifize kontaklar



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MC 2,5 makineyle işlenmiş kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Versiyon	İletken kesiti (mm ²)	Cross-section identification	Yüzey	Sıyırma uzunluğu (mm)	Adet / Paket
Kontaklar							
1121300C	MC 2.5 işlenmiş	pin	0.5	-	Ag	7.8	100
1121800C	MC 2.5 işlenmiş	soket	0.5	-	Ag	7.8	100
1121310C	MC 2.5 işlenmiş	pin	1	1	Ag	7.8	100
1121810C	MC 2.5 işlenmiş	soket	1	1	Ag	7.8	100
1121320C	MC 2.5 işlenmiş	pin	1.5	2	Ag	7.8	100
1121820C	MC 2.5 işlenmiş	soket	1.5	2	Ag	7.8	100
1121330C	MC 2.5 işlenmiş	pin	2.5	3	Ag	7.8	100
1121830C	MC 2.5 işlenmiş	soket	2.5	3	Ag	7.8	100
1121340C	MC 2.5 işlenmiş	pin	4	-	Ag	7.8	100
1121840C	MC 2.5 işlenmiş	soket	4	-	Ag	7.8	100

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16