

EPIC® TOOL H-D 1.6, MC 2.5

Bant beslemeli sıkma pensesi

Bant beslemeli bu sıkma pensesi, EPIC® bant kontaklarının hızlı ve verimli sıkılmasını sağlar. Kullanıma hazır sıkma pensesi elektriksel açıdan tamamen güvenilir bağlantıları mümkün kılmaktadır.

Bilgi

Bant beslemeli sıkma pensesi

EPIC® H-D 1.6 ve EPIC® MC 2.5 serisi bant kontaklar için



Uygulama alanı

Küçük seri üretim

Prototip yapımı

Ürün özellikleri

EPIC® H-D 1.6 ve EPIC® MC 2.5 serisi bant kontaklar için

Küçük serilerin ve prototiplerin sıkılması için küçük kontak bant ruloları için

Kontak bantının bir sonraki kontağa konforlu besleme fonksiyonu

Sıkma pensesi, kullanım hazır halde takım çantası içerisinde teslim edilir

EPIC® H-D 1.6 ve EPIC® MC 2.5 serisi bant kontaklar için

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® TOOL H-D 1.6, MC 2.5

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Versiyon	Adet / Paket
11147004	EPIC® TOOL H-D 1.6, MC 2,5 Bant 0,14 ... 0,5mm ²	0,14mm ² damar kesitleri için ... 0,5mm ²	1
11147005	EPIC® TOOL H-D 1.6, MC 2,5 Bant 0,5 ... 1,5mm ²	0,5mm ² damar kesitleri için ... 1,5mm ²	1
11147006	EPIC® TOOL H-D 1.6, MC 2,5 Bant 1,5 ... 2,5mm ²	1,5mm ² damar kesitleri için ... 2,5mm ²	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16