


EPIC® H-B 48 SDR-LB

2 iç kısım için muhafaza tasarımı H-B

İki ek parçayı yerleştirmek için uygun olan büyük mahfaza, bir boyuna koldan, bir kablo girişinden ve bir termoplastik kapaktan oluşur.



Faydalar

Bir konnektörde iki iç kısım için büyük, sağlam muhafaza. Tek bir konnektörde güç ve veri M40 mahfaza, SKINTOP 53112083 ile M50'e genişletilebilir (sıkıştırma aralığı 27 - 35 mm)

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Yüzey montajlı taban
Tek kol
1 kablo girişi
Plastik kapak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 SDR-LB

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 48 SDR-LB

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Adet / Paket
H-B muhafaza: yüzey montajlı taban (kapaklı, 1 kablo girişi, tek kelepçeli)				
10167000	H-B 48 SDR 29	-	29	1
10167100	H-B 48 SDR 36	-	36	1
19167000	H-B 48 SDR M32	32	-	1
19167100	H-B 48 SDR M40	40	-	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16