

Güç modülü: HHC2

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Yüksek akım modülü, yeterli miktarda enerji depolaması için yüksek akım şiddetleri sağlar ve titreşime karşı dayanıklı, sıkıştırılmış kontaklar içerir.

Bilgi

Yeterli güç rezervleri için yüksek akım
Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi

Faydalar

Yüksek akım aktarımı
Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Uygulama alanı

Mekanik ve tesisat mühendisliği
Robot endüstrisi
Kontrol mühendisliği
Yenilenebilir enerji

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

1000

Nominal test gerilimi:

8 kV

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Güç modülü: HHC2

Nominal akım (A):	150
Pollution degree:	3
Kontak sayısı:	2
Bağlantı yöntemleri:	Sıkmalı bağlantı: 16 mm ² ... 35 mm ²
Malzeme:	PA6
Mekanik kullanım sayısı:	500
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ilâ +125 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Çerçeveler PE kontaklarında azaltılmış kesitler nedeniyle PE kontağı, yeterince kısa bir kesinti süresi (<0,25s) sunan bir koruma devresi kullanarak ilave olarak kısa devrelere karşı korunmalıdır.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Güç modülü: HHC2

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Slots	Adet / Paket
Güç modülü: HHC2				
44424017	MCS HHC2	pin	2	10
44424018	MCB HHC2	dişi	2	10

Güç modülü: HHC2